

Technische Daten

Gewicht	230 g (Classic) bzw. 260 g (Professional electric)
Material	hochwertiger C70 Stahl, speziell vergütet
Härte	zusätzliche induktive Härtung der Schneide auf ca. 64 HRC
Schneidleistung Seitenschneider	weicher Draht: \varnothing 4,0 mm mittelharter Draht: \varnothing 2,5 mm harter Draht: \varnothing 1,6 mm
Abmanteln	in Längsrichtung zum Kabel und zur Zange (nicht senkrecht zur Zange) \varnothing 8 – 13 mm
Abisolieren	zwei Präzisions-Abisolierstationen für Leiter mit 1,5 mm ² und 2,5 mm ²

Anwendungen

Abschneiden

Volle Seitenschneiderfunktion – mit TriCut-Zange können neben Kabel und Litzen auch härtere Gegenstände wie Nägel, Drahtseile oder Ketten abgeschnitten werden.



Die Schneide der TriCut Zange hat eine Länge von 20 mm (wie die eines 160er Seitenschneider).

Abmanteln


TriCut Zangen ermöglichen präzises Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln von \varnothing 8 – 13 mm.



Isolierung einschneiden

Isolierung brechen

Isolierung abziehen



Kabel und Zangen liegen beim Abmanteln und abisolieren in gleicher Richtung (Zange nicht senkrecht zum Kabel). Das Abmanteln ist daher äußerst ergonomisch und kraftsparend.



Dadurch sind TriCut Installationszangen auch zum Abmanteln in engen Bauräumen geeignet, wie z.B. in Abzweig-, Verteiler - und Hohlwanddosen.

Abisolieren

Die TriCut verfügt über zwei Präzisions-Abisolierstationen für Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm². Das Abisolieren erfolgt ebenfalls in Längsrichtung des Kabels.

