

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sammelschienenhalter – SV 3055.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sammelschienenhalter – SV 3055.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
------------------	--

Farbe:	RAL 7035
---------------	----------

Verpackungseinheit:	2 Paar
----------------------------	--------

EAN:	4028177035782
-------------	---------------

Zolltarifnummer:	85469010
-------------------------	----------

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Typ/Querschnitt (Breite)/Querschnitt (Stärke) Sammelschiene E-Cu/60/10
--	---

Anzahl Pole:	3-polig
---------------------	---------

Mittenabstand der Sammelschienen:	150
--	-----

Anzahl der Sammelschienen E- Cu pro Leiter:	max.: 2
--	---------

Abmessungen:	Breite: 30 mm Höhe: 420 mm Tiefe: 160 mm
---------------------	--

Bemessungsstrom (max.):	2500 A
------------------------------------	--------

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	 Kurzschlussfestigkeitsdiagramm (DE)
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.
Geeignet für Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm
mittels Steckelementen.
 Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
 Bemessungsstrom: bis 2500 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 150 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm