

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sammelschienenhalter – SV 3073.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sammelschienenhalter – SV 3073.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de

Produkt-Beschreibung

Material: Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: RAL 7035

Verpackungseinheit: 4 Paar

EAN: 4028177036079

Zolltarifnummer: 85469010

Produkt-Merkmale

**Passend für
Sammelschienen:** Typ/Querschnitt (Breite)/Querschnitt (Stärke)
Sammelschiene E-Cu/30/10

Anzahl Pole: 3-polig

**Mittenabstand der
Sammelschienen:** 100

Abmessungen: Breite: 22 mm
Höhe: 320 mm
Tiefe: 70 mm

**Bemessungsstrom
(max.):** 1250 A

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	 Kurzschlussfestigkeitsdiagramm (DE)
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Ausschreibungstext	

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammel-
 schienen. 3 poliger Sammelschienenhalter mit 100 mm
 Schienenmittenabstand.
 Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
 gemäß VDE 0660
 Bemessungsstrom: bis 1250 A
 Material: PBT
 Brandverhalten: UL 94-V0
 Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
 Schienenmittenabstand: 100 mm
 Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 60 x 10 mm
 Anzugsdrehmomente
 Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
 Deckelbefestigung 1 - 3 Nm