

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Optipanel – CP **6380.040**

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Optipanel – CP 6380.040

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Nutzen:	Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen
Material:	Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Schutzecken: Kunststoff
Farbe:	Gehäuse: natur eloxiert Eckstücke: RAL 7035 Schutzecken: ähnlich RAL 7024
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 65
Lieferumfang:	Inkl. Dichtungen
Hinweis:	Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177429093

Produkt-Merkmale

Ausführung:	Tragarmanschluss eckig 120 x 65 mm Scharnierte Rückwand und Vorreiber mit 3 mm Doppelbart-Verschlusseinsatz passend für TFT-Monitor
--------------------	---

Einbautiefe:	100 mm
Passend für Frontplatten:	mit Breite: 482,6 mm mit Höhe: 354,8 mm
Gewicht:	6,6 kg
Approbationen	
Approbationen	 UL + C-UL (EN)
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	 Anleitung (FR, EN, DE)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:



Compact-Panel



Comfort-Panel