Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.330

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.330

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Nutzen:	Praxisgerechte und universelle Befestigung Flexibilität spart Lagerhaltung Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen Durch die Anordnung der Schuko-Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich
Material:	Aluminiumprofil, natur eloxiert Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Normen:	DIN 49 440-1 Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11)
Lieferumfang:	Steckdosenleiste Zwei Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177221246
Zolltarifnummer:	85369085

Produkt-Merkmale

Ausführung:	Mit Überspannungsschutz und Entstörfilter
Abmessungen:	Höhe: 44 mm Tiefe: 44 mm
Einbaumöglichkeiten:	Bauteile mit 25 mm-Raster

© Rittal 2014

	Schrankrahmen
Länge:	658,6 mm
Befestigungsmaß:	628,5 mm Toleranz: ± 25 mm
Nennspannung:	250 V AC
Nennstrom (max.):	16 A
Ausstattung (elektrisch):	Anzahl Steckdosen: 9 Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE7/3) Länge Anschlusskabel: 2 m
Anschlusskabel (Typ):	H05VV-F3G1,5

Approbationen

Approbationen	VDE (EN, DE)
Erklärungen	Konformitätserklärung (EN, DE)
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 9 Dosen mit

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 9 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.

© Rittal 2014

Technische Daten:
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16 A
Überspannungsschutz: DIN VDE 0675
Teil 6-6/A1 und 6-6/A2
EMV-Entstörfilter EN 1332000; 1994
Anschlußleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-
stecker, H05VV-F3G1,5

© Rittal 2014