

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

OM-Träger ohne Kontaktsystem – SV 9340.270

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



OM-Träger ohne Kontaktsystem – SV 9340.270

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.

Material: Polyamid (PA 6.6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: Chassis: RAL 7035

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177502475

Zolltarifnummer: 85369085

Produkt-Merkmale

**Passend für
Sammelschienen:** Querschnitt (Stärke)
5
10

Anzahl Pole: 3-polig

**Für Schienensysteme
mit Mittenabstand:** 60

Abmessungen: Breite: 55 mm
Höhe: 272 mm

Tragrahmen: Breite: 55 mm
Höhe: 237 mm

Anzahl Tragschienen Höhe 10 mm:	1
Anzahl Tragschienen Höhe 15 mm:	10 mm
Tragschienen-Typ:	TS 55D-V
Tragrahmen-Stütze:	x

Approbationen

Approbationen	 UR + C-UR (EN)  C-UL (EN)
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

OM Träger ohne Kontaktsystem

OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig)
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 272 mm
Tragrahmen: 55 x 237 mm
Tragrahmenstütze: ja
PinBlock: -
Tragschiene: 1
System:
Rittal RiLine60