



Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, gedichtet


Zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen bzw. Leitungen im Tür- und Heckklappenbereich der Automobilindustrie.

Hauptmerkmale


- Einteilige Befestigungsbinder mit Zellkautschuk-Dichtung
- Speziell entwickelt für die Anwendung im Tür- und Heckklappenbereich der Automobilindustrie
- T50SOSSFT6,5E-MD mit geschweißter Dichtung und T60SOSSFT6,5-E-MD aus PA66HS erreichen IP67 nach IEC60529
- Hoher Schutz vor eindringendem Staub bzw. Wasser durch Teller mit Zellkautschuk-Dichtung



Die zusätzliche Dichtung des Befestigungsbinders schützt verlässlich vor Spritzwasser.



Befestigungsbinder mit Spreizanker und Teller am Kopf




T50SOSSFT65E-MDL

• Befestigungsbinder, gedichtet, Rundlöcher

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Teller Ø	Ø Befestigungsloch (FH)	Blechstärke	Material	Farbe	Art.-Nr.
T50SOSSFT6.5E-MDL	4,6	158,8	35,0	225	16,0	6,3 - 6,7	0,6 - 1,8	PA66HS	Schwarz (BK)	156-00264
	4,6	158,8	35,0	225	16,0	6,3 - 6,7	0,6 - 1,8	PA66HS	Grün (GN)	126-03100
T50SOSSFT6.5-E-MDL	4,6	158,8	35,0	225	16,0	6,3 - 6,7	0,6 - 1,8	PA66HS	Natur (NA)	156-00271
T50SOSSFT6.5E-MS-MD	4,6	163,0	35,0	180	16,0	6,25 - 6,75	0,7 - 1,6	PA66HS	Natur (NA)	126-00065
T50XCROSSFT6.5EMDL	4,6	200,0	45,0	200	16,0	6,25 - 6,75	1,2 - 2,1	PA66HS	Schwarz (BK)	156-00379

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



T60SOSSFT65x130E-MD

• Befestigungsbinder, gedichtet, Ovallöcher

Werkzeuge finden Sie ab Seite 442.

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Teller Ø	Ø Befestigungsloch (FH)	Material	Farbe	Art.-Nr.
T60SOSS-FT62x122-E-MD	5,5	157,5	30,0	300	16,0 x 22,0	6,2 x 12,2	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00080
T60SOSS-FT70x120-E-MD	5,5	157,5	30,0	300	16,0 x 22,0	7,0 x 12,0	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00079
T60SOSS-FT65x130-E-MD	5,5	157,6	30,0	300	16,0 x 22,0	6,5 x 13,0	PA66HS	Natur (NA)	126-00076

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.