

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

▶ NH- Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 – SV 9343.310

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 – SV 9343.310

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de

Produkt-Beschreibung

Material:	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe:	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7035/7001
Prüfgrundlage:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Hinweis:	Die angegebenen technischen Daten können für RU-Anwendungen abweichen. Anwendungen nach RU nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“.
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177540453
Zolltarifnummer:	85365080

Produkt-Merkmale



Ausführung:	3 NH-Reitersicherungslasttrenner für Schienensysteme
Passend für Sammelschienen:	Querschnitt (Stärke) 5 10
Anzahl Pole:	3-polig

Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	60
Abmessungen:	Breite: 250 mm Höhe: 298 mm
Anschlussart (elektrisch):	Schraube M10
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V AC/-/-
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:	Breite: 50 mm Höhe: 10 mm
Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:	von 10 mm ² bis von 300 mm ² feindrähtig mit Aderendhülse: von 10 mm ² bis von 300 mm ² massiv: von 10 mm ² bis von 300 mm ²
Bemessungsbetriebsstrom max.:	630 A
Leitungsabgang:	oben/unten

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	 Anleitung (FR, IT, DE, EN)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

bis 630A 3 polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3,
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, DIN VDE 0636-201
Anschlussart
Schraube M10, Rundleiter bis 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 50 x 10 mm
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:630A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:.,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 50 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH
