



HSS-G TURBO DIN 338 RN


METALLBOHRER

Geschliffener Präzisionsbohrer für anspruchsvolles Bohren in Metall und Stahl.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Bohren ohne Ankörnen. Für extrem präzise Löcher
- HSS-G Qualität für hohe Standzeit
- Aggressive, selbstzentrierende W-Spitze
- Voll geschliffenes Wendeldesign
- Nahezu gratfreie, extrem präzise und kreisrunde Löcher
- Gute Ergebnisse auch in dünnen Blechen
- Schneller Bohrfortschritt
- Ideal für Akku- und Ständerbohrmaschinen




Produktvideo





Infos Website

Produktgruppe
0906



CYL

Durchmesser
3–13 mm



PROFESSIONAL



Drehbohren



Art. 4010159-				
28630 5	3	33	61	1
28631 2	3.2	36	65	1
28632 9	3.3	36	65	1
28633 6	3.5	39	70	1
28634 3	4	43	75	1
28635 0	4.2	43	75	1
28636 7	4.5	47	80	1
28637 4	4.8	52	86	1
28638 1	5	52	86	1
28639 8	5.5	57	93	1
28640 4	6	57	93	1
28641 1	6.5	63	101	1
28642 8	7	69	109	1
28643 5	7.5	69	109	1
28644 2	8	75	117	1
28645 9	8.5	75	117	1
28646 6	9	81	125	1
28647 3	9.5	81	125	1
28648 0	10	87	133	1
28649 7	10.5	87	133	1
28650 3	11	94	142	1
28651 0	11.5	94	142	1
28652 7	12	101	151	1
28653 4	12.5	101	151	1
28654 1	13	101	151	1

SETS

	Art. 4010159-		
*1	28706 7	Ø 1-10 mm	19
*2	28707 4	Ø 1-13 mm	25

