



Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk
















magaziniert
emmagasiné
wired

Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785y08.6	3785q08.6	03785q08.6	3785u08.6	3785a05.2	3785a05.6	03785a05.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1
T	2.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
L	10	10	10	5	7	7	7
L1	14.5	16.9	16.9	20	13	13	13
B1	5.2	5.2	5.2	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
∅D	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1051q08	43	17	17	105105

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785c08.6	03785c08.6	3785t05.6	03785t05.6	3785t08.6	3785v08.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1	∅ 1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1
T	4	4	1.5	1.5	1.5	2
L	7	7	7	7	7	24
L1	13	13	10.5	10.5	10.5	29
B1	3.5	3.5	3.7	3.7	3.64	3.54
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.54
∅D	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	105108	17	1052t	64	64