

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1


Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass
.7 = Neusilber/mailechort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825a05.2	3825v08.7	3825k.6	3825i05.6	382605.6	3826a.2	03826a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 1	Ø 1.2	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3
T	2.8	3	3	4	5.2	1.7	1.7
L	8.2	13.5	7	8.7	6.5	6.5	6.5
L1	11	16.5	11.5	14.5	13.8	13.2	13.2
B1	3	4.8	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2
A		2.5	5	5	5	5	5
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
B	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
S	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings		22	21	21	21	22	1045a

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3826a.6	3825m.6	3825z.6	382505.2	0382505.2	382505.6	0382505.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	1.7	3	3	4	4	4	4
L	6.5	13	13	6.4	6.4	6.4	6.4
L1	13.2	18	18	12.6	12.6	12.6	12.6
B1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	5	5.08	5	5	5	5	5
øD	1.3	1.4		1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.2	1.25	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	41	21	104505	21	104505