

Art.Nr. 35111

Energieverteiler 2-fach + Sensor SHANGHAI

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- matte Lichtaustrittsfläche
- austauschbares Leuchtmittel
- LED Leuchtmittel inklusive
- Energieeffizienzklasse A++
- integrierter Infrarot Bewegungsmelder (steuert Beleuchtung und Steckdosen)
- je 1 Ein-/Ausschalter für Steckdosen und Beleuchtung
- Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
- Montage über Erdspieß oder verschraubbarer Standfuß
- mit Kindersicherung
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940351118
Zolltarifnummer:	94054031000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Bewegungssensor:	ja
Ein-/Ausschalter:	ja
Schutzgrad IP:	44



Abmessung Produkt in mm

Höhe:	400.00
-------	--------

Elektrische Daten

Fassung:	E14
Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	I
Nennleistungsaufnahme in W:	1.10
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	1.10
Nennlebensdauer in Stunden:	25000
Bemessungslebensdauer in Stunden:	25000
Energieeffizienzklasse:	A++
Diese Leuchte ist geeignet für die Leuchtmittel der Energieklassen:	A++ bis E
Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:	A++
Elektrischer Leistungsfaktor:	0,4
Zündzeit (in Sekunden):	0,5

Art.Nr. 35111

Energieverteiler 2-fach + Sensor SHANGHAI

Hersteller: HEITRONIC



Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	1
Nennlichtstrom in Lumen:	90
Bemessungslichtstrom in Lumen:	90
Abstrahlwinkel in ° (Grad):	360
Farbtemperatur in Kelvin:	2900
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabe in Ra:	80
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W:	11
Lampe nicht unter Normbedingungen optimiert.	
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall:	125000

Nicht für Akzentbeleuchtung geeignet.

Verpackungsinhalt/Zubehör

Montagematerial
Erdspeiß

Verpackung

Verpackungsart: HEITRONIC Vollverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	170
Tiefe:	170
Höhe:	410
Nettogewicht in kg:	0.854
Bruttogewicht in kg:	1.068
Verpackungseinheit:	9

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	530
Tiefe:	530
Höhe:	430
Bruttogewicht in kg:	11
Palettenmenge:	99

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10