

Tabelle 6: Gegenüberstellung DIN : ISO – Muttern mit Klemmteil nach DIN 980, DIN 6925, ISO 7042, ISO 10513

Nennmaß d (möglichst zu vermeidende Größen)	Schlüsselweite s		Mutternhöhe h min. – max.		Mindest-Schlüsselangriffsfläche m'/m _w	
	DIN 980	DIN 6925 ISO 7042 ISO 10513	DIN 980 DIN 6925	ISO 7042 ISO 10513	DIN 980 DIN 6925	ISO 7042 ISO 10513
M 3		5,5	3,4 – 3,7	–	1,65	–
M 4		7	3,9 – 4,2	–	2,2	–
M 5		8	4,8 – 5,1	4,8 – 5,1	2,75	3,52
M 6		10	5,7 – 6,0	5,4 – 6,0	3,3	3,92
(M 7)		11	6,5 – 7,0	–	3,85	–
M 8		13	7,5 – 8,0	7,14 – 8,00	4,4	5,15
M 10	17	16	9 – 10	8,94 – 10,0	5,5	6,43
M 12	19	18	11 – 12	11,57 – 12,00	6,6	8,30
(M 14)	22	21	12 – 14	13,4 – 14,1	7,7	9,68
M 16		24	14 – 16	15,7 – 16,4	8,8	11,28
(M 18)		27	16 – 18	–	9,9	–
M 20		30	18 – 20	19,0 – 20,3	11	13,52
(M 22)	32	–	20 – 22	–	12,2	–
M 24		36	22 – 24	22,6 – 23,9	13,2	16,16
(M 27)		41	25 – 27	–	14,8	–
M 30		46	28 – 30	27,3 – 30,0	16,5	19,44
(M 33)		50	31 – 33	–	18,2	–
M 36		55	34 – 36	33,1 – 36,1	19,8	23,52
(M 39)		60	37 – 39	–	21,5	–