


Rundstahlbügel

DIN 3570

Rundstahlbügel

Form A = zweiseitiges Befestigungsgewinde



Maße	23*	30	38	46	52
Rohr-Nennweite	15	20	25	32	40
d_1	20 bis 21	25 bis 26,9	30 bis 33,7	38 bis 42,4	44,5 bis 48,3
b_1	30	40	40	50	50
d_2	10	10	10	10	10
d_3	M10	M10	M10	M10	M10
e	33	40	48	56	62
h_1 ¹	60	70	76	86	92

Maße	64	82	94	120	148
Rohr-Nennweite	50	65	80	100	125
d_1	57 bis 60,3	76,1	88,9	108 bis 114,3	133 bis 139,7
b_1	50	50	50	60	60
d_2	12	12	12	16	16
d_3	M12	M12	M12	M16	M16
e	76	94	106	136	164
h_1 ¹	109	125	138	171	191

Maße	176	228	282	332	530
Rohr-Nennweite	150	200	250	300	500
d_1	159 bis 168,3	216 bis 219,1	267 bis 273	318 bis 323,9	508 bis 521
b_1	60	70	70	70	70
d_2	16	20	20	20	24
d_3	M16	M20	M20	M20	M24
e	192	248	302	352	554
h_1 ¹	217	283	334	385	589

* Abmessung nicht genormt, Richtwerte
¹ sind Mindestmaße und gelten für eine
 Plattendicke von 10mm