



ALLNET

ALL-MC105G-SC-SM

Medienkonverter 10/100/1000BaseT - 1000BaseLX SM, SC

- 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseLX Ethernet Fiber Port
- TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
- Gigabit Fiber Port unterstützt Single Mode SC
- Ethernet 802.3x Flow Control

Art.-Nr. 103897



| Element | Spezifikation |
|------------------------|--|
| Standards: | IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseLX IEEE 802.3x Flow Control |
| Netzwerkanschlüsse: | 1x 10/100/1000BaseT with RJ-45 Connector 1x 1000BaseLX mit Fiber Connector SM,SC |
| Datenübertragungsrate: | Half/Full-Duplex on TP |
| Übertragungsmedien: | TP:10/100/ 1000BaseT Cat. 5, 5E, 6 UTP/STP, bis zu 100 m 1000BaseLX: 8.3/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km 8.7/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km 9/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km 10/125µm Single Mode LWL, bis zu 20 km |
| Led Anzeige: | 1x Power on Per Port:(TX): Link, TX ; (FX): Link, RX |
| Stromversorgung: | DC 5V/2A |
| Stromverbrauch: | 3 Watts (Max) |
| Maße: | 94 × 71 × 26 mm (L x W x H) |
| Gewicht: | 230g ohne Netzteil und Verpackung |
| Umgebung: | Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) |
| Kennzeichnung: | CE |