

# WLAN Außenkamera & App

Art.-Nr. TVAC19100A

Seite 1 von 2

- 
- Für den flexiblen Einsatz im Außenbereich
  - Geführte Schritt-für-Schritt Installation per App (iOS, Android)
  - App-Zugriff auf bis zu 8 Kameras
  - HD 720p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
  - Integrierte, professionelle Bewegungserkennung (PIR-Sensor)
  - E-Mail-Benachrichtigung, Schnappschussfunktion und Push-Benachrichtigung via App bei Bewegungserkennung
  - Robuste, wetterfeste Außenkamera (IP66)
  - Aufzeichnung auf SD-Karte (Zubehör, max. 32 GB)
  - Geringe Belastung des Netzwerks dank komprimierter Datenübermittlung (H.264 Kompression)
- 

## Perfekter Rundumschutz im Außenbereich

Diese wetterfeste WLAN-Außenkamera kommt mit einer passenden App für iOS oder Android, mit der auch technische Laien eine einfache und schnelle Installation realisieren. Mit einer Auflösung von 720 p und integrierter Infrarot-Nachtsichtfunktion liefert die Kamera sowohl tagsüber als auch nachts eine brillante Bildqualität.

## Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff per App

Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera werden durch den integrierten professionellen Passiv-Infrarot-Sensor zuverlässig erkannt – die Aufzeichnung auf SD-Karte startet automatisch. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder die dazugehörigen Videobilddaten per App einsehen. Jederzeit haben Sie über die App auf das Bildmaterial von bis zu acht Kameras gleichzeitig Zugriff. Durch die effiziente H.264-Datenkomprimierung wird die Belastung des Netzwerks außerdem auf ein Minimum reduziert und das Speichervolumen erhöht.

# WLAN Außenkamera & App

Art.-Nr. TVAC19100A

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Abmessungen	134 x 67 x 48 mm
Anzahl Benutzer	3 gleichzeitige Zugriffe
Anzahl IR LEDs	6
Auflösung	HD 1280 x 720 inkl. Audio
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	720p @ 5/ 10/ 20 fps (max.) inkl. Audio Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	PIR /Software
Bildaufnehmer	MP CMOS
Bildrate	VGA @ 20 fps / VGA @ 25 fps / 720p @ 5 fps / 720p @ 10 fps fps
Blickwinkel horizontal	50°±3°
Breite	67 mm
Brennweite	2,8 mm
Frequenz	2.4 GHz
Höhe	48 mm
IR-LEDs	6 IR Power LEDs
IR-Schwenkfilter	Ja
Länge	134 mm

Max. Betriebstemperatur	50
Min. Betriebstemperatur	-10
Nettogewicht	0.3 kg
Netzwerkanschluss	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Objektiv	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP mm
PIR-Reichweite	3 m
Reichweite	5 m
Nachtsichtfunktion	
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	5 V
Stromaufnahme	1500 mA
Verschlüsselung	WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)
Videokomprimierung	H.264