



SFX POWER 2

COMPACT AND SILENT ENERGY

300W • 400W

ANWENDUNGSBEREICHE

Mini- und Media-PCs
Systeme mit niedriger Einbautiefe
Klassische Office- und Web-Anwendungen

HIGHLIGHTS

Kompaktes, platzsparendes Design
Zwei starke 12V-Leitungen
80PLUS® Bronze Effizienz (bis zu 89%)
Benutzerfreundlich durch ummantelte Kabel
PCI-Express Anschluss

Kompakte und leise Energie

Die weiterentwickelte, kompakte Netzteilserie SFX Power 2 von be quiet! bietet Ihnen jetzt noch mehr Leistung. Zertifiziert nach den aktuellsten Energie- und Umweltstandards versorgt die Serie Mini- und Media-PCs mit solider Spannung und bietet volle Power zur Unterstützung von PCIe-Grafikkarten.

Highlights »

- 80PLUS® Bronze-Zertifikat (Wirkungsgrad bis zu 89%)
- Stabiler Dual-Rail-Betrieb mit zwei unabhängigen 12V-Leitungen zur Unterstützung von PCIe-Grafikkarten
- Temperaturgesteuerter 80mm Qualitätslüfter für einen ruhigen Systembetrieb
- Ummantelte Kabel mit Längen bis zu 50cm, 6+2 Pin-Anschluss
- Erfüllt die Anforderungen von Intel C6/C7, ErP 2014 und Energy Star 5.2, weniger als 0,25 Watt Energieverbrauch im Stand-by-Modus
- Umfassender Schutz durch alle essentiellen Sicherheitsfunktionen
- 2 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

SFX Power 2 »

Die Serie bietet die perfekte Kombination aus Qualität, Funktionalität, Effizienz und dem für be quiet! bekannten zuverlässigen, leisen Betrieb für kompakte Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung.



SFX POWER 2

COMPACT AND SILENT ENERGY


Technische Daten »			
ALLGEMEIN	Effektive Dauerleistung (W)	300	400
	Artikelnummer	BN226	BN227
	EAN Code	4260052183717	4260052183724
	Netzspannung / -frequenz	100–240 50–60	100–240 50–60
	SFX 12V	3.3	3.3
	Abmessungen (L x B x H)	100 x 125 x 63,5	100 x 125 x 63,5
	Qualitätslüfter (mm)	80	80
	Geräuschentwicklung (dB(A)) bei 20 / 50 / 100% Last	16,6 / 17,2 / 31,4	20,7 / 20,9 / 33,9
	Effizienz (%) bei 230V	bis zu 89	bis zu 89
	12V-Leitungen	2	2
	Active PFC	✓	✓
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP	✓	✓
	Zertifizierungen	80PLUS® Bronze, CE, CB, TÜV	80PLUS® Bronze, CE, CB, TÜV
	Energy Star 5.2 kompatibel	✓	✓
	ErP 2014 ready	✓	✓
Lebensdauer des Lüfters @ 25°C (h)	100.000	100.000	
KABEL	Kabelanzahl	6	6
	Maximale Kabellänge	50	50
	Länge ATX-Verbindungskabel	35	35
	Ummantelte Kabel	✓	✓
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	1	1
	PCI-Express (6+2-Pin)	1	1
	P8-/P4-Anschluss	- / 1	- / 1
	S-ATA (5-Pin)	4	4
	IDE (4-Pin)	1	1
	FDD (Floppy)	1	1

Ausgangsdaten »							
SFX Power 2 300W	AC Input	100–240Vac		50–60Hz	4.5–2.5A		
	DC Output	3.3V	5V	12V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	21A	20A	14A	16A	0.5A	2.5A
	Max. Combined Power	103W		300W		6W	12.5W
SFX Power 2 400W	AC Input	100–240Vac		50–60Hz	4.5–2.5A		
	DC Output	3.3V	5V	12V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	21A	22A	17A	16A	0.5A	2.5A
	Max. Combined Power	120W		400W		6W	12.5W


SFX POWER 2

COMPACT AND SILENT ENERGY

Kabelmanagement »



Abmessungen »



Zertifizierungen »



Kontakt »

Service Hotline: 0800-0736-736 (Mo-Fr. 9:00-17:30)

Mail: service@bequiet.com