

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 180A. Konzipiert für nicht intensive Montage- und Reparaturarbeiten oder Wartungsarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.

MODI: 2 IN 1

- MIG/MAG: Für Schweißarbeiten im Innenbereich

Ø Draht 0,6 – 1 mm

- NO GAZ: Für Schweißarbeiten im Außenbereich

Ø Draht 0,9 – 1,2mm

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR

- Wird mit 150A Brenner geliefert (Kabellänge: 3m). Eurobrenneranschluss für einfachen Wechsel von Draht und Führungsseele.
- Kraftvoller 40W Drahtvorschubmotor für gleichmäßigen Vorschub.
- Für Drahtrollen 200 und 300mm ausgelegt.
- Plattform für 4m³ (B20 ltr.) Gasflaschen.

ENERGIESPAREND UND PRAKTISCH


- Niedriger Stromverbrauch; Netzanschluss an eine einphasige 230V- 16A Steckdose.
- Betrieb an einem 6 kVA Generator möglich.

SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Dank dem **SMART** Chart wird die Einstellung der Schweißleistung (4 Stufen) und Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Intuitive Einstellungen nach Auswahl von Materialstärke, Typ und Durchmesser des verwendeten Drahtes.



Gerät mit Zubehör – Art.-Nr. 033184
Brenner MIG 150A (3m) + Masseklemme (3m)



Die Einstellung der Schweißparameter erfolgt dank der intuitiven Bedienung in wenigen Sekunden.

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	min>max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	équipé d'origine original equipment equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
230V	16A	35 180	GAS: 0,6 NO GAS: 0,9 1,0 1,2	100 200 300	✓	0,6/0,8 0,8	80A 140A 15%	28>45	39x80x70cm 46kg	6kVA