

7HBG20 Bedienungsanleitung

1. Nehmen Sie die Anpressvorrichtung (Grundhalter) mit eingelegtem Anschlag und schrauben Sie den Handgriff ein.
2. Wählen Sie die passenden Spannbacken aus und legen Sie diese mit der gewünschten Seite (SAE od. DIN) zum Anschlag hin ein. Die Spannbacken werden durch Magnete in Position gehalten.
3. Stecken Sie das vorher innen und außen gereinigte und entgratete Rohr von hinten in die Spannbacken ein bis es am Anschlag anliegt und ziehen Sie die Spannbacken mit dem seitlich in die Spannschraube eingesetzten Hebel fest.



4. Wählen Sie das entsprechende Prisma zur gewünschten Bördelung und klicken Sie es in die Hydraulikeinheit ein.



5. Entnehmen Sie den Anschlag aus der Anpressvorrichtung und legen Sie stattdessen die Hydraulikeinheit in die Anpressvorrichtung ein.



6. Führen Sie die Bördelung durch, indem Sie mit dem Hebel die Hydraulik im Uhrzeigersinn betätigen. Nach erfolgter Bördelung die Hydraulik gegen den Uhrzeigersinn entspannen. Den Vorgang wiederholen nachdem man das Prisma OP1 gegen daß OP2 getauscht hat um eine SAE-Bördelung zu erstellen.



7. Hydraulikeinheit aus der Anpressvorrichtung entnehmen, Spannbacken an der seitlichen Verschraubung lösen und die Bremsleitung aus dem Werkzeug entnehmen.

Zusätzlich liegen dem Satz ein Rohrschneider (zum Ablängen der Bremsleitung), ein Entgrater (zum Entgraten der Bremsleitung innen und außen) und eine Rohrbiegezange bei.