



# SILENT BASE 800

UNIQUE PERFORMANCE AND USABILITY

**BLACK • ORANGE • SILVER**

## ANWENDUNGSBEREICHE

High-Resolution Gaming- und Multimediasysteme  
Übertaktete Systeme  
Besonders leise PC Systeme

## HIGHLIGHTS

Intelligente Luftstromführung für herausragende Kühlleistung  
Einzigartiges Konzept für wohlbekannte be quiet! Laufruhe  
Drei be quiet! Pure Wings 2 Lüfter  
Großzügiger Innenraum für hochleistungsfähige Systeme  
Komfortable und werkzeugfreie Installation

### Einzigartige Performance und Benutzerfreundlichkeit

be quiet! Silent Base 800 bietet die perfekte Symbiose aus flüsterleisem Betrieb, herausragender Kühlleistung, anwenderfreundlicher Konzeption und großzügigem Platzangebot für anspruchsvolle High-End Hardware.

#### Highlights »

- Hervorragende Performance dank der innovativen Konstruktion, die eine exzellente Kühleffizienz und perfekte Luftzirkulation bei wohlbekanntem flüsterleisem Betrieb garantiert
- Exzellente Benutzerfreundlichkeit durch eine komfortable und werkzeugfreie Installation der Laufwerke, eine intelligente Kabelführung sowie leicht zugänglichen und zu reinigenden Luftfiltern
- Großzügiger Innenraum und Ausschnitte für aktuelle und zukünftige High-End Komponenten, einschließlich Wasserkühlungsradiatoren
- Drei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter sind jeweils mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet und vom Gehäuse entkoppelt, um die Luft mit minimaler Vibration und sehr leisem Betrieb nach außen zu transportieren
- Professionelles Kabelmanagement wird unterstützt durch viel Platz für die Kabelorganisation und Silikondurchführungen für eine sorgfältig platzierte Verkabelung
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- Drei Jahre Herstellergarantie

#### Silent Base 800 »

Die Arbeit des be quiet! Designteams basiert auf dem Prinzip „Form-follows-Function“, so dass jedes Detail des Silent Base 800 einen funktionalen Zweck erfüllt. Ein erstklassiges Gehäuse, ideal für High-End Gaming-Geräte und leise Systeme.

**+ NOISE INSULATION**

**+ AIRFLOW CONTROL**

**+ TOOL-FREE FITTING**

# SILENT BASE 800


UNIQUE PERFORMANCE AND USABILITY

Ausstattungsmerkmale »




- ① Gehäusedeckel und -boden sowie Seiten- und Front-Panel maximieren Kühlung und leisen Betrieb. Frischluft gelangt ins Gehäuse ohne dabei die Lautstärke zu erhöhen
- ② Zwei entkoppelte be quiet! Pure Wings 2 140mm Lüfter an der Vorderseite transportieren Luft ins Gehäuse, während ein Pure Wings 2 120mm Lüfter an der Rückseite für den Austritt der Luft sorgt
- ③ Die kontrollierte Luftstromführung verringert die Systemtemperatur und sorgt dafür, dass Luft nur über die Gehäuserückseite nach außen gelangt. Dort ist die Geräuschwahrnehmung am geringsten
- ④ Geräuschdämmende Materialien an Seitenpanel und Frontabdeckung sorgen zusätzlich für einen leisen Betrieb
- ⑤ Das Gehäusedesign ermöglicht die Installation von bis zu vier zusätzlichen Gehäuselüftern
- ⑥ Silikon-Antivibrationsschienen entkoppeln die Laufwerke und sorgen für eine verminderte Vibrationen und einen schnellen HDD-Einbau. Werkzeugfreie HDD- und SSD-Installation
- ⑦ Der große MB-Tray ist benutzerfreundlich ausgeschnitten und bietet genügend Platz zur einfachen Installation von CPU-Kühlern
- ⑧ Professionelles Kabelmanagement wird unterstützt durch Gummie-Dichtungen am MB-Tray
- ⑨ Das Sidepanel-Design sorgt für ein großzügiges Platzangebot hinter dem Mainboard für professionelles Kabelmanagement und erlaubt darüber hinaus die angenehme Installation von High-End Hardware
- ⑩ Die Ein- und Auslässe der Seitenpanel können für lautlosen Betrieb geschlossen, in verschiedenen Stufen für mehr Lufteinlass geöffnet bzw. teilweise geöffnet oder mit einem zusätzlichen Lüfter für Hochleistungssysteme geöffnet werden
- ⑪ Das Gehäuse kann problemlos mit Wasserkühlung aufgerüstet werden und hat speziell-vorkonstruierte Bereiche zur Unterstützung von Radiatoren

Luftstrom »




# SILENT BASE 800

UNIQUE PERFORMANCE AND USABILITY



Allgemeine Daten »	
Formfaktor / Mainboard-Kompatibilität	ATX / ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Abmessungen mit Standfüßen / ohne Standfüße (L x B x H in mm)	495 x 266 x 559 / 495 x 230 x 542
Farboptionen	Schwarz, Orange, Silber
Material	0.7mm Stahl, ABS Plastik, Nylon, Faser
Gewicht inkl. Verpackung / exkl. Verpackung (kg)	11,3 / 9,31
Front I/O-Anschlüsse	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD Audio (Mikrofon und Kopfhörer)
PCI-Steckplätze (Stck.)	7
Laufwerkkapazität »	
5.25	3
3.5	7
2.5	4
Systemkühlung »	
Vorinstallierte Lüfter (mm / rpm)	2x 140 / 1.000 @ Front 1x 120 / 1.500 @ Rückseite
Optionale Lüfter (mm)	2x 140 / 120 @ Deckel 1x 140 / 120 @ Boden 1x 120 @ Seitenpanel
Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)	2x 120 / 140 @ Front 120 @ Rückseite 120 / 140 / 240 / 280 @ Abdeckung
Besonderes Kühlungs-Feature	2x Luftkanäle (Deckel und Boden) 3-in-1 Lufteinlass (Seitenpanel)
Maximale Abmessungen »	
CPU-Kühler (mm)	170
Netzteil (ohne Zusatzlüfter am Boden)	290
Grafikkarte (Standard)	290
Grafikkarte (ohne mittleren HDD-Käfig)	400
Isolierung und Dämpfung »	
Frontpanel / Seitenpanel Dämmungsmatten	✓
Entkoppeltes/er HDD / Lüfter / Netzteil	✓



Kontakt »

Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo - Fr. 9:00 - 17:30)
Mail: <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a>