

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk HWW 900/25 Plus			31300	24 Monate
				4011458313006	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	48,50	29,00	50,00	12,7 / 13,9	1

Hauswasserwerk HWW 900/25 Plus	Menge / Palette:	24
	Menge / LKW:	792

Kurzbeschreibung:

Das HWW 900/25 ist mit seiner besonders robusten Technik und Ausstattung ein bewährtes Produkt im Bereich der Hauswasserwerke. Das schwere Guss-Pumpengehäuse garantiert einen ausgesprochen lauffruhigen, geräuscharmen und effizienten Betrieb. Es kann zum Betrieb eines Beregners oder als Druckerhöhungsanlage verwendet werden.

Technische Ausführung:

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, Lebensmittelechte Membrane,

Technische Daten:

Motor:	600 Watt
Förderhöhe max.:	42 m / 4,2 bar
Fördermenge max.:	2.800 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Guss
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 18 l
Druckanschluss:	IG, 30,93 mm (1")
Sauganschluss:	IG, 30,93 mm (1")
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F



Prüfzeichen der Pumpe:

