

Blutzuckermessgerät MEDITOUCH 2

mg/dL Artikel-Nr. 79030 | EAN 40 15588 79030 0

mmol/L Artikel-Nr. 79034 | EAN 40 15588 79034 8

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse



Inklusive Starterset



Funktion | Anwendung

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Automatische Ketonwarnung
- Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Inklusive Batterien (2 × 3V CR2032)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*
- Inklusive Starterset: 10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung und Etui

Technische Daten

- Größe: ca. 5 × 9,8 × 1,1 cm
- Gewicht: ca. 0,3 kg
- Batterien: 2 × 3V (CR 2032)

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Packungsinhalt

- Blutzuckermessgerät
- Starterset
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 17,7 × 7,3 × 11,8 cm | 0,24 kg

VPE

4 Stück | 30,5 × 18,7 × 13,4 cm | 1,6 kg