


Gestanzte Crimpkontakte



Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Bestell-Nummer		
<b>Anforderungsstufen</b> Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		gestanzte Federkontakte		
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2	Anforderungsstufe 1
<b>Einzelkontakte</b>  500 Stück/Rolle Abrollrichtung links  10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert	AWG 28-24 0,09-0,25  flexibel	09 67 000 7277 <sup>1)</sup>  09 67 000 7267  09 67 000 7257 09 67 000 7247 09 67 000 7237	09 67 000 7278 <sup>1)</sup>  09 67 000 7268  09 67 000 7258 09 67 000 7248 09 67 000 7238	09 67 000 7276 <sup>1)</sup>  09 67 000 7266  09 67 000 7256 09 67 000 7246 09 67 000 7236
<b>Einzelkontakte</b>  500 Stück/Rolle Abrollrichtung links  10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert	AWG 24-20 0,25-0,56  flexibel	09 67 000 8277 <sup>1)</sup>  09 67 000 8267  09 67 000 8257 09 67 000 8247 09 67 000 8237	09 67 000 8278 <sup>1)</sup>  09 67 000 8268  09 67 000 8258 09 67 000 8248 09 67 000 8238	09 67 000 8276 <sup>1)</sup>  09 67 000 8266  09 67 000 8256 09 67 000 8246 09 67 000 8236

Abrollrichtung



<sup>1)</sup> Mindestbestellmenge 500 Stück oder ein Vielfaches davon  
 Montage- und Demontagewerkzeug siehe Kapitel 20  
 Kontaktabmessungen siehe Seite 05.31