

## HWW 6000/50 Inox (600976000) Hauswasserwerk Karton

Bestell-Nr. 600976000  
EAN 4007430239464



Abbildung stellvertretend



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

## Technische Werte

### Kennwerte

Nennaufnahmeleistung	1300 W
Max. Fördermenge	6000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Druck	5.5 bar
Einschaltdruck ca.	1.6 bar
Ausschaltdruck ca.	5.5 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.	50 l
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	5
Gewicht	22.1 kg
Kabellänge	1.5 m

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	63 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	75.9 dB(A)
Messunsicherheit K	2.3 dB(A)

## Lieferumfang

Rückschlagventil  
Gewindedichtband