



ANSMANN Dect NiMH Akku Micro AAA 800 mAh maxE 2er Blister Jahre Garantie*

Nickel-Metallhydrid-Akku Micro AAA / 1,2 V mit sehr geringer Selbstentladung durch maxE-Technologie

Features

- Speziell für den Einsatz in DECT- / Schnurlostelefonen entwickelt
- Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
- Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
- Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
- Spannung: 1,2 V | 800 mAh | System: NiMH maxE | Zellengröße: Micro AAA
- NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
- Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Dieser Akku erreicht bis zu 1000 Ladezyklen
- Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert



Artikelnummer: 5035332
 Lieferumfang: 2x NiMH Akku Micro AAA 800 mAh
 Zolltarifnummer: 85075000900
 Verpackungseinheit: 12 (150 × 94 × 92 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,2 V
Zellengröße	Micro AAA
Zellenchemie	Nickel-Metallhydrid
Nominal-Kapazität	800 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	2
Akku-Typ	Geringe Selbstentladung
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	< 1000
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 50 °C