



Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208D

mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie und LCD-Display, stand-alone Gerät, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Stand-alone-Gerät
- Elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet
- LCD-Display (zeigt CO-Gehalt der Luft und visualisiert Hinweise wie «Lüften» oder «Evakuieren»)
- Ereignisspeicher (für erhöhte Kohlenmonoxidwerte in Abwesenheit)
- Test-/ Stummschalter (überprüft Funktionsfähigkeit des Melders)
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- End-of-Life-Anzeige



Abmessungen

Dimension	B 120 mm H 105 mm T 44 mm
Gewicht	175 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	elektrochemisch
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Schutzgrad	IP 42
Demontagesicherung	ja
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	ja
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Qualität

Normen / Standards	EN 50291 Teil 1 und 2
Zulassung	Typ B nach EN 50291-1, BSI Kitemark KM 86596
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

