



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Schleif- & Polierpaste

Beschreibung:

Die Schleif- und Polierpaste wurde entwickelt, um tiefe Kratzer und stark verwitterten Lack älterer Fahrzeuge aufzuarbeiten.

Geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe. Die Schleifpaste ist absolut wachs-, fett- und silikonfrei. Körnungsäquivalent = 1200

Anwendung:

Schritt 1 - Reinigen

Reinigen Sie die Oberfläche am besten mit ROTWEISS Intensivreiniger. Wichtig ist es Schmutz, Staub, Fett und Wachs zu entfernen und die Oberfläche mit kalkarmem Wasser gründlich zu spülen.

Schritt 2 - Polieren

Abschnittsweise in Flächen, die auf einmal bearbeitet werden können, mit Hand oder Maschine polieren. Feucht halten, z. B. mit einem Wasserspray. Verarbeiten Sie das Material mit festem Druck und lassen Sie während des Poliervorgangs den Druck langsam nach. So gehen Materialreste in den Polierschwamm zurück. Verwenden Sie das Material sparsam und verarbeiten Sie dieses nach Möglichkeit vollständig.

Schritt 3 - Finishen

Produktreste mit nebelfeuchtem ROTWEISS Mikrofaser Tuch FEIN abnehmen. Oberfläche dann abschließend mit einer Versiegelung wie z. B. ROTWEISS Sprühwachs schützen.

Gefahrenhinweise:



Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Enthält Orangenöl/Orangenterpene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Schleif- & Polierpaste

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	7,9
Farbe:	beige
Geruch:	Lösemittel, charakteristisch
Dichte:	1,3
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Inhaltsstoffe:

Destillates Petroleum
Limonen
Terpineol
Fatty acid
Aqua
Sodiumhydroxid
Silica
Alumina

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
150 ml Tube	5150	12 St.
750 ml Dose	5100	6 St.