

Cat6 Patchpanel

48 Ports, UTP, 2 HE

Part No.: **560283**

Merkmale:

- Solide und zuverlässige Befestigung für Kupferkabel mit mindestens 3 mm vergoldeten Kontakten
- Kompatibel mit 110 und Krone Werkzeugen
- Unterstützt AWG 22 bis 28 Patch- und Installationskabel
- Geeignet für ungeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat6 Netzwerkkabel
- Cat6 Performance entspricht dem ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 Standard
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerke
- Stellt RJ-45 Ports zur Verfügung
- Entspricht 19" Einbaustandard
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Zertifikate

- UL gelistet
- RoHS kompatibel

Technische Details

- Abmessungen: 482 mm x 88 mm x 48 mm
- Horizontaler Abstand zwischen linkem und rechtem Befestigungsloch: 465 mm
- Vertikaler Abstand zwischen oberem und unterem Befestigungsloch: 75.8 mm
- Gewicht: 1.27 kg (2.8 lbs.)
- Temperatur: -40 – 80°C

Lieferumfang

- Cat6 Patch Panel
- 4 Befestigungsschrauben
- Schnellanleitung

