

5-Port Fast Ethernet Switch

Kunststoffgehäuse

Part No.: **560672**

Merkmale:

- 5-Port Fast Ethernet Switch erweitert Ihr Netzwerk im Handumdrehen
- Plug&Play-Installation — einfach einschalten und sofort nutzen
- Kompatibel zu allen Windows- und Mac-Systemen
- Fünf 10/100 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimalen Netzwerkgeschwindigkeiten
- Unterstützt jede Kombination von 10 Mbit/s- und 100 Mbit/s-Geräten
- Äußerst kompaktes Design
- Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
- Store-and-Forward-Architektur
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3x Flow Control und "Back Pressure"

Allgemein

- Ports: 5 10/100 Mbps NWay Switch T Ports
- Kabel: Cat3, 4, 5 UTP/STP
- Duplex-Modus: Alle Ports (bis zu 200 Mbit/s)
- Uplink: Auto MDI/MDX (Auto Uplink) auf allen Ports
- Switch Architektur: "Store and Forward"
- Filter/Transport Rate
 - 10BaseT: 14,880 pps (Pakete pro Sekunde)
 - 100Base-TX: 148,800 pps (Pakete pro Sekunde)
- Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS

LEDs

- Strom
- Link/Aktivität
- 100 Mbit/s

Strom

- Externes Netzteil: 5 V, 0,5 A

Sonstige Details

- Abmessungen: 97 (B) x 45 (L) x 23 (H) mm
- Betriebstemperatur: 0 ~ 40 C
- Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- 5-Port Fast Ethernet Switch
- 5V-Netzteil
- Handbuch

