

Eaton 033810



Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme
Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschiene,
DIN, BxHxT=35x7.5x250mm

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene DIN
KATALOGNUMMER	033810
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	8 mm
PRODUKTHÖHE	35 mm
PRODUKTBREITE	250 mm
PRODUKTGEWICHT	0.086 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
EAN	4015080338109
MODELLCODE	CL3

Delivery program

TYP

- Basisgehäuse
- CI-Isolierstoffgehäuse
- Einbausystem

AUSFÜHRUNG

Profilschiene

ART DES ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS

Tragschiene nach IEC/EN 60715

FARBE

Sonstige

Additional information

FUNKTIONEN

Basisgehäuse

RAL-NUMMER

0

BESONDERE MERKMALE

einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben

BENUTZT MIT

250 mm (Gehäuseabmessungen)
CI-Isolierstoffgehäuse
Basisgehäuse
Einbausystem

Technical data - mechanical

GERÄTETYP

Baukastensystem

GEHÄUSEMATERIAL

Stahlblech 3 mm, verzinkt

MATERIAL

Metall

NUTZBARE LÄNGE

207 mm

LASTKAPAZITÄT - MAX.

0 kg

GEEIGNET FÜR GEHÄUSEBAUHÖHE

0 mm

GEEIGNET FÜR GEHÄUSEBAULÄNGE/-TIEFE

0 mm

GEEIGNET FÜR GEHÄUSEBAUBREITE

0 mm

Downloads

BROSCHÜREN

[eaton-xenergy-safety-ci-subway-line-success-story-en-us.pdf](#)

[eaton-xenergy-safety-ci-enclosure-brochure-br014001en-en-us.pdf](#)

KATALOGE

[eaton-xenergy-ci-safety-catalog-ca015006en-en-us.pdf](#)

MCAD MODEL

[cl3.stp](#) [cl3.dwg](#)

ZEICHNUNGEN

[eaton-enclosures-top-hat-rail-xenergy-safety-ci-mounting-rail-dimensions-002.eps](#)

[eaton-enclosures-mounting-xenergy-safety-ci-mounting-rail-dimensions-002.eps](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

