




Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver

1000Base-LX (LC) Single-Mode Port, 20 km

Part No.: **506724**

Die neue Produktlinie der Intellinet Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver bietet Ihnen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Das mini-GBIC-Modul ist in einem robusten Metallgehäuse verbaut, zur Reduzierung von elektromagnetischen Interferenzen und für lange Haltbarkeit.

Kompaktes Format für effiziente Glasfaserverbindungen

Dank des mini-GBIC-Formfaktors ist dieser Transceiver ideal für den begrenzten Stauraum in Schränken oder Computerräumen mit vielen Glasfaserverbindungen.

Höchste Kompatibilität

Dieser Transceiver kann mit jedem SFP-GBIC-konformen Slot Ihres Netzwerkswitches verwendet werden.

Hot-Swap-fähig

Sie können den Transceiver jederzeit im laufenden Betrieb Ihres Switches einsetzen oder entfernen, ohne den Switch vom Stromnetz trennen zu müssen. Dadurch können Sie schnell und einfach Anpassungen an Ihrem Netzwerk vornehmen und sparen somit Zeit und Kosten.

Merkmale:

- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Ein 1000Base-LX Single-Mode Fiber LC Duplex Port
- Reichweite: bis zu 20 km (9/125 µm Kabel)
- Wellenlänge 1310 nm
- SFP Standard-Formfaktor
- Unterstützt Hot-Plugging
- Entspricht SFP Transceiver MSA-Spezifikationen
- Zur Verwendung mit mit Intellinet Gigabit Switch-Modellen 560801, 560818, 545006, 560559 and 560900
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)

Allgemein

- Unterstützte Medien: 1000Base-LX single-mode 9/125 µm Fiber
- Connector: Fiber LC Duplex Port, 1000Base-LX
- Anschlüsse: Fiber LC Simplex Port, 1000Base-LX
- Wellenlänge: 1310 nm
- Fiber Power Budget
 - Max. TX power: -4 dB
 - Min. TX power: -9 dB
 - Empfindlichkeit: -24 dB
 - Power Budget: 8 dB
- Bauform: SFP (small form factor pluggable), 1,25 Gbps
- Zertifikate: FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825

Stromversorgung

- Spannung: 3,3 V
- Verbrauch: 1.0 Watt (max.)

Umgebungsbedingungen

- Maße: 55 (L) x 13 (W) x 12 (H) mm
- Gewicht: 15 g (0.5 oz.)
- Betriebstemperatur: 0 – 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 85%
- Lagertemperatur: -40 – 85°C

Lieferumfang

- Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver



