

U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	
	<b>SKINMATIC® MH Set</b>	07.11.2014

schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage  
 Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom  
 Verschraubungssechskant

**Info**

Montagewerkzeug für SKINTOP® Verschraubungsgrößen bis M110x2

**Anwendungsgebiete**

Spezienschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen

**Produkteigenschaften**

Montageset aus verchromtem Werkzeugstahl  
 Das SKINMATIC® MH-Set besteht aus 3 Spezienschlüsseln:  
 OK 16/20 mm (M12/M16)  
 OK 24/29 mm (M20/M25)  
 OK 36/45 mm (M32/M40)



**Hinweis**

Unterliegt nicht der RoHS Richtlinie Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

**Technische Daten**

Klassifikation:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000149

ETIM 5.0 Class-Description: Werkzeugset

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO1059DE.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------



Artikelnummer	Schlüsselweiten SW mm	Messing Verschraubungsgrößen	Gesamtlänge in mm
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH Gabelschlüssel			
61791267	54	M 50	
61791268	67	M 63	
61791269	75	M 63 PLUS	
61791286	95	M 75	
61791287	115	M 90	
61791288	135	M 110	

U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINMATIC® MH Set</b>	07.11.2014



Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO1059DE.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------