








PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder




SECTION K-K
Schnitt



SECTION A-A
Schnitt



SECTION H-H
Schnitt



ITEM NO	DESCRIPTION	COLOUR	MATERIAL	ITEM NO
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "A" 8 pos. Flachsteckergenhäuser, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0	1
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "B" 8 pos. Flachsteckergenhäuser, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0	1
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "C" 8 pos. Flachsteckergenhäuser, Kod. "C"	GREEN grün	PBT-GF30 / V-0	1
1	8 POS. TAB HOUSING, CODE "D" 8 pos. Flachsteckergenhäuser, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0	1
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0	2
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer zweite Kontaktsicherung	WHITE weiß	MVQ	3

4-1564512-1	H	8	D	-	-	-	1	1	4
3-1564512-1	H	8	C	-	-	1	-	1	3
2-1564512-1	H	8	B	-	1	-	-	1	2
1-1564512-1	H	8	A	1	-	-	-	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck	ITEM NO	ASSY	MATERIAL siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT	REV.


1-1564512-1 AS SHOWN
1-1564512-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

NOTES
Bemerkungen


- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton
- MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- TE LOGO
TE Logo
- SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418479
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418479
- CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR
- INTERFACE ACC. TE-DRAWING: 114-18740-1
Kragenanschluss nach TE- Zeichnung: 114-18740-1
- MATED WITH COVER SEE TE P/N:1670057, 1670364
Passend zu Kappe siehe TE P/N:1670057, 1670364
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ORDER-NO.: 017530, 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530, 018162
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

CODING "A"
Kodierung




PN: 1-1564512-1

CODING "B"
Kodierung




PN: 2-1564512-1

CODING "C"
Kodierung




PN: 3-1564512-1


CODING "D"
Kodierung



PN: 4-1564512-1



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

THIS DRAWING IS A CONTROL DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF INKORPORIERTEN KONTROLLENT ÄNDERUNGEN, DIE DIES ZEICHNUNGSDOKUMENT FÜR DEN VERKEHR DIE ANGABEN FÜR DIE VERKEHRSSICHERHEIT FÜR DEN VERKEHR DIE ANGABEN FÜR DIE VERKEHRSSICHERHEIT FÜR DEN VERKEHR	DWN Shilpa Bhavikatti 20NOV2008	NAME 8POS. TAB 1.6X0.6. TAB HOUSING, SEALED 8pol. TAB 1.6X0.6. Flachsteckergenhäuser, gedichtet HDS CS - GROUP C	RESTRICTED TO NUR FÜR -
MASS UNIT: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS PLC ± ISO 8015 2 PLC ± DIN 16901-10 3 PLC ± FINISHES AND TOLERANCES ANGLES AND RADIUS R5	APVD J. Grandzow 28JAN2009	SIZE A1	REV. H1
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT (G1)8.2g	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1