

UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION MAR 2008
VERTRAULICH UNVERÖFFENTLICHT FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 2008 Tyco Electronics AMP GMBH ALL RIGHTS RESERVED ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH PASSEND ZU SEE NOTES

PREFERED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder







SECTION J-J
Schnitt




1-1564414-1 AS SHOWN
1-1564414-1 wie gezeigt


DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung






SECTION B-B
Schnitt







SECTION H-H
Schnitt

NOTES
Bemerkungen

1. TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
2. CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
3. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
5. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
6. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
8. TE LOGO
TE Logo
9. SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1703639
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1703639
10. CAVITIES MATED WITH TAB 1.5 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.5 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR
11. INTERFACE ACC. Drawing: 114-18807-1
Kragenanschluß nach Zeichnung: 114-18807-1
12. MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1563110, 1563111
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1563110, 1563111
13. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
G1 14. MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVERD BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren, liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE


LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: EGATN08277

REVISIONS
ÄNDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	G	DETAILS SEE PCN-08-029526	19FEB2009	SJ	JG
	G1	DETAILS SEE PCN-11-009362	25MAY2011	CG	JG

CODING "A"
Kodierung




PN: 1-1564414-1

CODING "B"
Kodierung




PN: 2-1564414-1

CODING "C"
Kodierung



PN: 3-1564414-1


CODING "D"
Kodierung




PN: 4-1564414-1

ITEM NO	DESCRIPTION Beschreibung	COLOUR Farbe	MATERIAL	G1
4	12POS. TAB HOUSING, CODE "A" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	BLACK Schwarz	PBT-GF30 / V-0	
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "B" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0	
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "C" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	GREEN grün	PBT-GF30 / V-0	
1	12POS. TAB HOUSING, CODE "D" 12pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0	
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0	
3	SEALING SET FOR SECONDARY LOCKING Dichtung für Kontaktsicherung	WHITE weiss	MVQ	

TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck	ITEM NO ASSY
4-1564414-1	G	12	D	- - - 1 1 1	4
3-1564414-1	G	12	C	- - 1 - 1 1	3
2-1564414-1	G	12	B	- 1 - - 1 1	2
1-1564414-1	G	12	A	1 - - - 1 1	1



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
KUNDENSEITIG IST DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT ENTSPRECHEND ZU VERFAHREN.
DEN JEWEILS GÜLTIGEN KONSTRUKTIONSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
ISO 8015 DIN 16901-k-0
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle

DWN	A.Kidane	09MAY2008
CHK	F.Eltrop	09MAY2008
APVD	Ch.Eberwein	12MAY2008
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-94020	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18756	
WEIGHT GEWICHT	18.65g	

TE Connectivity

NAME: 12 POS. TAB 1.6x0.6,TAB HSG, ASSY
12 pos. TAB 1.6x0.6 Flachsteckergehaeuse HDSCS - GROUP D

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-1564414	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV G1

4805 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING