

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 44424019 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 23.08.2018 | EPIC® MODULAR 6.0 KONTAKTE GEDREHT | |

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder
- Zur Verwendung im akkuhydraulischen Presswerkzeug:
Klauke Type EK 60/22-L



Technische Daten:

Durchgangswiderstand: < 1 mOhm
 Kontakte: Kupferlegierung, hartversilbert
 Steckzyklen: >500

| Artikel-Nummer | Artikel | Einsätze | Version | Querschnitt in mm ² | Querschnittskennzahl | Oberfläche |
|---|---|------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|------------|
| Kontakte | | | | | | |
| 44424019 | EPIC® Modular SCEM AG 16 D=6.0 | Crimpkontakt für HHC2 Module | Stift | 16 | 1 | Ag |
| 44424022 | EPIC® Modular BCEM AG 16 D=6.0 | Crimpkontakt für HHC2 Module | Buchse | 16 | 1 | Ag |
| 44424020 | EPIC® Modular SCEM AG 25 D=6.0 | Crimpkontakt für HHC2 Module | Stift | 25 | 2 | Ag |
| 44424023 | EPIC® Modular BCEM AG 25 D=6.0 | Crimpkontakt für HHC2 Module | Buchse | 25 | 2 | Ag |
| 44424021 | EPIC® Modular SCEM AG 35 D=6.0 | Crimpkontakt für HHC2 Module | Stift | 35 | 3 | Ag |
| 44424024 | EPIC® Modular BCEM AG 35 D=6.0 | Crimpkontakt für HHC2 Module | Buchse | 35 | 3 | Ag |
| Crimpbacken für Kontakte der HHC2 Module | | | | | | |
| 44424025 | EPIC® TOOL DIE D=6.0/16 mm ² | Crimpbacken | | 16 | | |
| 44424026 | EPIC® TOOL DIE D=6.0/25 mm ² | Crimpbacken | | 25 | | |
| 44424027 | EPIC® TOOL DIE D=6.0/35 mm ² | Crimpbacken | | 35 | | |




Crimpbacken

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB44424019DE Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 44424019 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 23.08.2018 | EPIC® MODULAR 6.0 KONTAKTE GEDREHT | |

Zeichnungen:



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB44424019DE Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|