

KERN ORA 1WA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-W

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	10 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	30 °C
Messmethode	Lichtbrechung
Messbereich Brix [Min]	0%

Messgrößen	Brix Oechsle KMW (Babo)
------------	-------------------------------

Messbereiche	0 % - 32 % 0 °Oe - 140 °Oe 0 °KMW - 25 °KMW
--------------	---

Teilungen	0,2 % 1 °Oe 0,25 °KMW
-----------	-----------------------------

Teilung Brix	0,2%
--------------	------

Automatische Temperaturkompensation	✓
-------------------------------------	---

Messbereich KMW (Babo) [Min]	0 °KMW
------------------------------	--------

Messbereich KMW (Babo) [Max]	25 °KMW
------------------------------	---------

Teilung KMW (Babo)	0,25 °KMW
--------------------	-----------

Skala KMW (Babo)	✓
------------------	---

Messbereich Oechsle [Min]	0 °Oe
---------------------------	-------

Messbereich Oechsle [Max]	140 °Oe
---------------------------	---------

Teilung Oechsle	1 °Oe
-----------------	-------

Skala Oechsle	✓
---------------	---

Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
-------------------------------	----------------------------

Messbereich Brix [Max]	23%
------------------------	-----

Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Wein

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	178×40×40 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Analog
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Automatische Temperaturkontrolle	✓
IP-Schutz - Komplettgerät	nein

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,398 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761483026
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

