

Garant Bretec IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



MADE IN GERMANY



Artikelnummer 1218900
EAN 4007123251605

BESCHREIBUNG

- Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	25 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	240 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	5,25 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	5,05 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19 cm x 25 cm x 34 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 25 cm x 34 cm		