

KERN ORA 6HA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-H

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	10 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	30 °C
Kalibrierblock benötigt	✓
Messmethode	Lichtbrechung
Messgrößen	Water content
Messbereiche	12 % - 30 %
Teilungen	0,1 %
Automatische Temperaturkompensation	✓
Skala Wassergehalt	✓
Messbereich Wassergehalt [Min]	12 %
Messbereich Wassergehalt [Max]	30 %
Teilung Wassergehalt	0,1 %
Passende Kalibrierflüssigkeit	19,6 % (Nelkenöl)
Anwendungsbereich	Honig

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	168×40×40 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Analog
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Automatische Temperaturkontrolle	✓
----------------------------------	---

IP-Schutz - Kompletgerät nein

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,41 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761483491
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

