

DC BRUSHLESS FAN QC6010B12




CC6010 SERIES

FEATURES

SIZE:	60×60×10 mm
BEARING TYPE:	BALL , SLEEVE & ONE BALL & ONE SLEEVE BEARING
IMPELLER:	PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL 94V-0
FRAME:	PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL 94V-0
WEIGHT:	22.6(g)

PERFORMANCE & DIMENSIONS



Nennspannung: 12 VDC
Stromaufnahme: 0.14 A
Leistungsaufnahme: 1.68 W
Umdrehungen: 4000 /min
Volumenstrom: 25.74 m³/h
Geräuschpegel: 27.9 dBA
Lagerungsart: 2 Kugellager
Typische Lebensdauer: 60000 h (25°C)
Material: Glasfaserverstärktes Plastik UL 94V-0
Prüfzeichen: UL, CUL, TÜV, CE
Gewicht: 22.6 g