


## SPEED 50-G CH #305008

Gehäuse, Schutzkorb und Rohrrahmen Chrom glänzend, Flügel Lack schwarz


- modernes technisches Design
- auch für Wandmontage und Kettenabhängung geeignet
- superstarker Luftstrom



**GEWERBEEINSATZ**  
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC für die Verwendung im Gewerbe.

## SPEED 40-G CH #304008

Gehäuse, Schutzkorb und Rohrrahmen Chrom glänzend, Flügel Lack schwarz



Modell SPEED-G	40	50
Flügel Ø (mm)	400	500
Leistung Motor (W)	110	120
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	
Anzahl Stufen	3	
Drehzahl (U/min)	1.305	1.310
Luftmenge (m³/h)	5.685	7.860
Gewicht (kg)	4,6	5,5

### Der Praktiker - frischer Wind, wo man ihn braucht

- Verchromtes, robustes Schutzgitter zum Schutz gegen Verletzungen.
- 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Drehschalter bedienbar.
- Vertikale Neigung einstellbar.
- Für Wandmontage und Kettenaufhängung geeignet (Ketten bauseits).
- Stabiler, kippstärker Stahlrohr-Standbügel mit Gummifüßen.
- Praktischer Tragegriff und Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- Kabel H05RN-F 3 x 1,0 mm², 2,5 m mit Schuko-Stecker, für hohe mechanische Belastung für Einsatz im Gewerbe.
- Mittels optionalem Zwischentrafo **ETWZ 1,0 #891020** in 5 Stufen bis auf Flüsterbetrieb regelbar.

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Schutzgitter	Flügelfarbe	Korb-Ø (mm)
SPEED 40-G CH	304008	Chrom glänzend	Lack schwarz	440
SPEED 50-G CH	305008	Chrom glänzend	Lack schwarz	550