



HT-22/8

Best.-Nr.: 10.0180

PRODUKTINFOS

Konus-Hochtöner, 10 W, 8 Ω

- Klassischer Hochtöner für Hi-Fi, Car-Hi-Fi und zu Ersatzzwecken

Klang+Ton 02/2012

„Die Überraschung des Testfeldes der preisgünstigste Kandidat ... erzeugt vor dem Mikrofon den ausgewogensten Frequenzgang ... sehr preisgünstig, problemlos einzusetzen und wartet mit besten Messwerten auf.“

TECHNISCHE DATEN

HT-22/8

Impedanz (Z)

8 Ω

HT-22/8



Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	fx-19000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	1500 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2500 Hz
Nennbelastbarkeit	10 W
Musikbelastbarkeit	20 W
Kennschalldruck	91 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	Ø12 mm
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø45 mm
Einbauöffnung	Ø63 mm
Einbautiefe	27,4 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø80 mm
Lochabstand X	56 mm
Lochabstand Y	56 mm
Abmessungen	Ø 90 mm x 28 mm
Außendurchmesser	Ø90 mm
Breite	Ø90 mm
Höhe	-
Tiefe	28 mm
Schutzart	-

HT-22/8

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,17 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2"

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

HT-22/8



HT-22/8 (10.0180)

