

Isoliertüllen für Stechhülsen 2,8 mm / 4,8 mm / 6,3 mm

Douilles pour languettes

Housings for tabs

6,3 mm

Werkstoff:
 PA = Polyamid
 PE = Polyethylen
 PV = PVC (Polyvinylchlorid)
 PP = Polypropylen


Matière:
 PA = polyamide
 PE = polyéthylène
 PV = PVC (chlorure polyvinyle)
 PP = polypropylène

Material:
 PA = polyamid
 PE = polyethylene
 PV = PVC (polyvinylchlorid)
 PP = polypropylene

Temperaturbeständigkeit:
 PA -55°C bis +105°C
 PE -60°C bis +80°C
 PVC -10°C bis +75°C
 PP -25°C bis +90°C

Résistant à une température de:
 PA -55°C à +105°C
 PE -60°C à +80°C
 PVC -10°C à +75°C
 PP -25°C à +90°C


Temperature range:
 PA -55°C up to +105°C
 PE -60°C up to +80°C
 PVC -10°C up to +75°C
 PP -25°C up to +90°C



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.


3938pp

mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14




3938pe

mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



3941pa


mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.


3941pa3

mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



3941pe0


mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.


3940pv

mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



3943pv


mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.


3948pv

mm² 0.5-2.5 mm²
 AWG 22-14



39411pa

mm² 0.5-1.5 mm²
 AWG 22-16



39412pa

mm² 1.5-2.5 mm²
 AWG 16-14