



## SP-200X

Best.-Nr.: 10.0400

### PRODUKTINFOS

**Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8  $\Omega$**

- Einteilige Gummi-Gasket
- Sehr gute Linearität
- Hoher Wirkungsgrad
- Für klanglich besonders geforderte PA-Systeme oder große Tonsäulen

**Hobby HiFi 01/2012**

„Der SPH-200X überzeugt mit vorzüglichen akustischen Qualitäten.“

### TECHNISCHE DATEN

**SP-200X**

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	50 Hz
Nennbelastbarkeit	35 W
Musikbelastbarkeit	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,77 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	11,5 g
Mechanische Güte (Qms)	1,96
Elektrische Güte (Qes)	0,7
Gesamtgüte (Qts)	0,52
Äquivalentvolumen (Vas)	48 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,2 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	6,1 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	± 1,6 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	210 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	500 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 188 mm
Einbautiefe	72 mm
Abmessungen	Ø 205 mm x 80 mm
Außendurchmesser	Ø 205 mm
Breite	Ø 205 mm
Tiefe	80 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,35 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"