

Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja

Die Abbildung zeigt
die Produktvariante mit
Kontaktkammer Nummerierung
Standard

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356174954

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Bestellhinweis Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung	Gegenlauf
Kodierung	N
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Stift
Polzahl	12
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	1 mm
Nennstrom je Leistungskontakt bei 25°C	8 A
Montageart	4xØ3,2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 125 °C
Schutzart	IP67

Material

Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Isolierkörpermaterial	PA 66
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Angaben nach DIN EN 61984:2001

Aufstellhöhe max.	2000 m
Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte	150 V

Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Technische Daten

Angaben nach DIN EN 61984:2001

Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte	2,5 kV
Überspannungskategorie Leistungskontakte	III
Verschmutzungsgrad Leistungskontakte	3
Überspannungskategorie Signalkontakte	III
Verschmutzungsgrad Signalkontakte	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	20

Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Approbationen

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	20

cULus Recognized  US	
---	--

Zubehör

Crimpkontakt

SF-6CP2000 - 1605559



SF-10KP004 - 1607355



SF-6AP2000 - 1605554



Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Zubehör

SF-10KP320 - 1615961



SF-10KP350 - 1615963



SF-10KP330 - 1615962



SF-10KP360 - 1615964



Schutzdeckel

SF-Z0019 - 1607449



Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Zubehör

RC-Z2059 - 1604225



RC-Z2469 - 1611797



RC-Z2068 - 1604236



RC-Z2062 - 1604228



Montagematerial

RF-Z0017 - 1620624



Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Zubehör

RF-Z0018 - 1620625




RF-Z0019 - 1620626




Zeichnungen

Diagramm




Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Maßzeichnung



Einbaumaße

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Gerätesteckverbinder Vorderwand - RF-12P2N8AWA00 - 1607260

Schemazeichnung

