

DETAILS




LED STRIP SERIES

Art.Nr.:1205-70

LED STRIP SERIES

Art.Nr.:1205-70




Ausstattung:

- keine UV oder IR Strahlung
- Super schmal und einfache Installation
- hohe Helligkeit
- LED Menge: 300 Stück
- LED Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- niedrige Wärmeentwicklung, weniger als 30°C
- weniger als 5% Lichtabbau im 10.000 h Test
- 120° Strahlungswinkel
- Farbe RGB

Anwendung:

- beleuchtete Schilder
- für jegliche Art von Raumbeleuchtung

- 8 Verbinder
- IR Fernbedienung
- Dimmfunktion



Technische Daten

- Eingangsspannung Transformator 220-240V/50-60 Hz
- max. Leistung 60Watt


- Eingangsspannung LED Stripe DC12.5V
- Betriebstemperatur -20°C - 45°C
- Lagertemperatur -25°C - 85°C

- Alle oben aufgeführten Angaben sind in mm
 - Toleranzen +/- 0,2 mm


- Toleranzen für alle optischen Daten +/-15%
 - bitte installieren Sie den Artikel nicht in brennbaren, explosiven oder in korrosiven Umgebungen

LED STRIP SERIES


INSTALLATION:



1, Ziehen Sie die Folie vom Klebeband auf der Rückseite der Leiste ab und kleben Sie die Leiste auf die gewünschte Stelle.




2, Ziehen Sie die Folie vom Klebeband auf der Rückseite vom Regler ab und kleben Sie den Regler auf die gewünschte Stelle.



3, Befestigen Sie den Regler mit kleinen Schrauben

Anschluß:



befestigen Sie den Regler mit Schrauben

Klemmleiste/Anschluss:

