



Einhell

EXPERT TE-VC 1925 SA Nass- Trockensauger

Art.-Nr. 23.423.54

Ausstattung


- Leistungsstarker und energieeffizienter, leiser Motor
- Praktische Zubehörablage
- Blaseanschluss
- Extra langer Saugschlauch (3 m)
- Inklusive stabilem Edelstahlsaugrohr (Teleskop)
- Große Räder und Rollen für einfachen Transport
- Integrierte Zubehörhalterungen
- Fehlluftregler am Handgriff
- Schaumstofffilter zum Nasssaugen inklusive
- Polsterdüse, Fugendüse, Kombidüse
- Geräteadapter
- Edelstahlbehälter
- Gerätesteckdose max. 2.600 Watt

Technische Daten

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 800 Watt
- Gerätesteckdose max.: 2.600 Watt
- Saugleistung max.: 190 mbar
- Luftmenge: 70 l/ s
- Saugschlauchlänge: 3,0 m
- Saugschlauch-Ø: 36 mm
- Behälterinhalt: 25 l
- Geräuschpegel: 72 dB(A)
- Produktgewicht: 8,1 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 9,1 kg
- Gewicht brutto: 11,0 kg
- Verpackungsmaße: 465 x 385 x 560 mm
- EAN-Code: 4006825 586015
- VE: 1 Stück



Als Sonderzubehör erhältlich:

Papierfilterset (10er Set)

Einhell Grey

Schaumstofffilter (10er Set)

Einhell Grey

Schmutzfangsack 25L (5er Set)

Einhell Grey

Art.-Nr.: 23.511.00

EAN-Code: 4006825 231083

Art.-Nr.: 23.511.30

EAN-Code: 4006825 236132

Art.-Nr.: 23.511.50

EAN-Code: 4006825 231281

Faltenfilter mit Deckel

Einhell Grey

Stofffilter

Einhell Grey

Art.-Nr.: 23.511.13

EAN-Code: 4006825 566512

Art.-Nr.: 23.511.40

EAN-Code: 4006825 231151