

Artikel-Nr.: LM85121

S14s Röhre

(LIGHTME) LED S14s Röhre 5W-S14s/827

EAN-Code: 4020856851218



Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	S14s
Nennlebensdauer.....	25.000 Std.
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Schaltzyklen.....	100.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------------	----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge.....	300 mm
Durchmesser	30 mm
Gewicht	55 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Stromstärke.....	25 mA
Leistungsaufnahme.....	5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	5,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	5 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,90$
Dimmbar?	nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	Sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0,0 mg
Äquivalenz-Leistung ³	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	300 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	300 lm
Nomineller Halbwertswinkel	270°
Bemessungshalbwertswinkel.....	270°
Lampenlichtstromerhalt ⁴	70 %
Farbkonsistenz SDMC	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Warnhinweise

Vor der Installation, dem Lampenwechsel oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
Nicht geeignet für geschlossene Leuchten. Betrieb bei Temperatur über 45°C beeinflusst die Lebensdauer der Lampe.

Abmessungsskizze

LED LM85121



L: 300 mm

D: 30 mm

Farbspektrum

