

Cat5e Patchpanel zur Wandmontage

12 Ports, UTP

Part No.: **162470**

Merkmale:

- Solide und zuverlässige Befestigung für Kupferkabel mit mindestens 3 mm vergoldeten Kontakten
- Kompatibel mit 110 und Krone LSA+ Auflegewerkzeugen
- Geeignet für AWG 24 bis 26 Litzen- und Massivdraht
- Für ungeschirmte (UTP) Cat5e-Netzkabel
- Cat5e-Leistung konform mit ANSI/TIA/EIA 568 B.2
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen
- Verbindet RJ-45 Ports mit einem Netzwerk
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Zertifikate

- UL zertifiziert
- RoHS konform

Allgemein

- Maße: 254 mm (W) x 82 mm (H) x 47 mm (D)
(10 x 3.2 x 1.9 in.)
- Gewicht: .337 kg (11.9 oz.)
- Arbeitstemperatur: -40°C - 80°C (-40°F to 176°F)

Lieferumfang

- Cat5e Mini Patch Panel
- 2 Schrauben
- Schnellanleitung

