



Tragschiene, DIN, BxHxT=35x7,5x250mm

Typ **CL3**
 Katalog Nr. **033810**

Lieferprogramm

Sortiment			Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion			Leergehäuse
Produktfunktion			Einbausystem
Zubehör			Tragschienen nach IEC/EN 60715
Einzelgerät/Komplettgerät			Baukastensystem
Werkstoff			Stahlblech 3 mm, verzinkt
Information zum Lieferumfang			einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Steghöhe			7,5 mm
nutzbare Länge			207 mm
verwendbar für Gehäusemaß			250 mm

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ec1@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Ausführung			Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	0
Geeignet für Gehäusebauhöhe		mm	0
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	0
Breite		mm	35
Höhe		mm	7.5
Tiefe		mm	250
Max. Belastbarkeit		kg	0
Werkstoff			Metall
Farbe			sonstige
RAL-Nummer			0

Abmessungen

