



Jahre Garantie*

ANSMANN ALCT 6-24/2

Ladegerät für 6V, 12V und 24V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Akkus ab 1,2Ah

Features

- Ladegerät für 6V, 12V- und 24V Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- Mit Hilfe der hochwertigen Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Bleiakkus möglich.
- Automatische Spannungserkennung
- Übersichtliches LED-Display – einfach zu bedienen
- Ladestrom einstellbar
- Automatischer REFRESH Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist
- Wählbarer COLD TEMP Modus bei kalten Temperaturen
- Batterie-Defekt-Erkennung
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Netz- und Ladekabel jeweils 200cm lang
- Staub- und Strahlwassergeschützt dank IP65



6-24V
Spannung



2A
max.
Ladestrom



Überladeschutz



REFRESH Modus



COLD TEMP Modus



2x2m
Kabellänge



Artikelnummer: 1001-0016
Lieferumfang: ALCT 6-24/2 mit Polklemmen,
 Netzkabel 2,0m,
 Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 4 (293 × 230 × 145 mm)
Preis: 49,99 €



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Max. Ausgangsstrom	2 A
Akkuspannung	6 V / 12 V / 24 V
Ausgang	6V: 0.5A 12V: 0.5A / 1A / 2A 24V: 1A
geeignet für	Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus
Überladeschutz	Ja
Automatische Spannungserkennung	Ja
Ladestromregelung	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Lagertemperatur	-25 - 70 °C
Betriebstemperatur	0 - 25 °C